



Die Ohaus Voyager® Pro Serie, Professionalität leicht gemacht


Die Voyager Pro Serie beweist mit ihrer intelligenten Software, daß auch anspruchsvolle Wägaufgaben einfach und schnell bewältigt werden können. In der Applikationsbibliothek speichern Sie Ihre individuellen Arbeitsabläufe ab, so dass sie jederzeit schnell abrufbar sind. Die temperaturempfindliche, automatische Justierung AutoCal™ justiert Ihre Waage bevor eine Temperaturveränderung die Wäagegenauigkeit beeinträchtigen kann.

- Klare und verständliche Menüführung durch Textinformationen
- Menüführung in 5 wählbaren Sprachen
- Einfache Navigation mit Cursortasten
- Großes, hinterleuchtetes DOT-Matrix-Display
- 7 Standard Wägefunktionen inkl. Unterflurwägung
- 6 erweiterte Wägefunktionen wie: Differenzwägung, Rezeptur, Statistik, Dichtebestimmung, Pipettenkalibrierung und SQC
- Applikationsbibliothek zum Speichern und schnellen Abrufen ausgeführter Verfahren
- Benutzerwählbare GLP Datenausgabe via RS232-Datenschnittstelle
- Serienmäßig mit automatischer, interner Justierung AutoCal™
- Inklusive Arbeitsschutzabdeckung für Display
- Optional ab Werk geeicht

Voyager Pro

Generelle Spezifikationen

Wägeeinheiten	mg, g, lb, ou, oz t, ct, tals (3), mommes, gn, ti N, benutzerdefinierbare Wägeeinheit
Wägefunktionen	Wägen, Stückzählung, dynamisches Wägen (Tierwägung), Prozentwägung, Kontrollwägung, Füllwägung, Rezeptur, Differenzwägung, Brutto/Netto/Tara-Funktion, Statistik, Dichtebestimmung, Pipettenkalibrierung, SQC
Ausstattungsmerkmale	Menüführung in 5 wählbaren Sprachen, benutzerdefinierbare Bildschirminformationen, Applikationsbibliothek, RS232Schnittstelle, Zweitausgang, GLP/GMP Protokoll, Standortanpassung durch wählbare Filterstufen, einstellbare Druckoptionen, integrierter Unterflurwägehaken, Kottrast- und Helligkeitseinstellung, Display-Arbeitsschutzabdeckung
Tarierbereich	Subtraktiv, gesamter Wägebereich
Betriebstemperatur	10° C bis 40° C
Justierung	automatische temperaturabhängige Justierung AutoCal™
Display	LCD Dot Matrix mit Hintergrundbeleuchtung
Display Größe	240 x 128 Pixel




Voyager Pro

Analysenwaagen mit 3-Türen-Glaswindschutz

Modell Nr.	VP64C	VP114C	VP214C	VP214DC
Modell Nr. geeicht ab Werk	VP64CM	VP114CM	VP214CM	VP214DCM
Wägebereich (g)	62	110	210	100*/210
Ablesbarkeit (mg)		0,1		0,1* / 1
Reproduzierbarkeit (Std.Abw.) (mg)		0,1		0,1 / 0,5
Linearität (mg) (+/-)		0,2		0,2 / 0,5
Stabilisierungszeit (Sek.)		4		
Wägeplattform (cm)		9		
Gehäußemaße (BxHxT) (cm)		21 x 35 x 35		
Nettogewicht (kg)		6		

*verschiebbarer Feinbereich



Voyager Pro

Präzisionswaagen mit 3-Türen-Glaswindschutz

Modell Nr.	VP213C	VP413C	VP613C	VP413DC
Modell Nr. geeicht ab Werk	VP213CM	VP413CM	n.l.	VP413DCM
Wägebereich (g)	210	410	610	100* / 410
Ablesbarkeit (g)		0,001		0,001* / 0,01
Reproduzierbarkeit (Std.Abw.) (g)		0,0005	0,0015	0,0005 / 0,005
Linearität (g) (+/-)		0,002		0,002 / 0,005
Stabilisierungszeit (Sek.)		3		
Wägeplattform (cm)		12		
Gehäußemaße (BxHxT) (cm)		21 x 35 x 35		
Nettogewicht (kg)		6		

*verschiebbarer Feinbereich

Voyager Pro

Präzisionswaagen

Modell Nr.	VP612C	VP2102C	VP4102C	VP6102C	VP4102DC	VP4101C	VP6101C	VP8101C
Modell Nr. geeicht ab Werk	VP612CM	VP2102CM	VP4102CM	VP6102CM	VP4102DCM	VP4101CM	VP6101CM	VP8101CM
Wägebereich (g)	610	2.100	4.100	6.100	1.000* / 4.100	4.100	6.100	8.100
Ablesbarkeit (g)		0,01			0,01* / 0,1		0,1	
Reproduzierbarkeit (Std.Abw.) (g)		0,005		0,01	0,01 / 0,05		0,05	
Linearität (g) (+/-)		0,02		0,04	0,02 / 0,05		0,1	
Stabilisierungszeit (Sek.)				3				
Wägeplattform (cm)				17,2 x 17,2				
Gehäußemaße (BxHxT) (cm)				21 x 10,3 x 35				
Nettogewicht (kg)				5				

*verschiebbarer Feinbereich

Zubehör optional:

Diebstahlsicherung, Zweitanzeige zum Aufstellen, externes Bedienmodul zum Aufstellen, Streifendrucker, Software zur Datenübertragung an PC, Verbindungskabel für PC, Dichtebestimmungssatz für Festkörper (nur Analysenmodelle).

OHAUS GmbH

Ockerweg 3a
D-35396 Giessen
Germany
Tel.: +49 (0) 641-7 10 23
Fax: +49 (0) 641-7 10 25

Ohaus.Deutschland@ohaus.com
Internet: www.ohaus.de

OHAUS Europe

Heuwinkelstrasse
CH-8606 Nänikon
Switzerland
Tel.: +41-1- 944 33 66
Fax: +41-1- 944 32 30

EuropeSales@ohaus.com
Internet: www.ohaus.com

ISO 9001

Registered Quality
Management System

